

# 利用者にも施術者にも負担をかけないケアのために フットケアマシンのすすめ



## フットケアマシンの基礎知識

フットケアファイルだけで長時間のケアを行うことは、利用者にも、また施術者にとっても大きな負担となります。

フットケアマシンはプロのフットケア現場になくはない設備です。ケアの時間を大幅に短縮できるうえ、仕上がりの良さにも定評があります。

## 医療機関で使用される粉塵防止機能付きマシン

フットケア先進国ドイツの医療機関では、粉塵対策機能を備えたフットケアマシンの使用が義務づけられています。

医療機関には、足にトラブルを抱えた患者さんの来院が多く、フットケアを行う際に白癬などの有害な菌を含んだ粉塵が空气中に舞ってしまうと、他の患者さんだけでなく、長時間フットケアをされている医師や看護師などのスタッフが吸い込んでしまう危険性が高くなります。

もちろんスリッパや床に落ちた粉塵はそのまま別の人の足にも付着することにもなりますし、人体だけでなく設置されている精密機器に付着すれば故障の原因にもなりかねません。

フットケアマシンに備えられた粉塵対策機能には、

- ①粉塵を吸引しながらケアができるバキュームタイプ
  - ②精製水やエタノールを噴霧し、洗い流しながらケアできるスプレータイプ
- の2つのタイプがあります。

バキュームタイプのマシンは粉塵のほとんどを吸引するため周辺に飛び散らず、またドライ状態でのケアを行えるため、患部の識別が容易にできるというメリットがあります。

一方、スプレータイプのマシンは、精製水、またはエタノールと精製水を混合したものをスプレーしながらケアを行えるので、最初から粉塵が液体によって舞い散ることがないうえ、研磨による熱の発生が抑えられるというメリットがあります。

ケアの方法やケアを行う現場の状況によって適した機器を選ぶことが大切です。

## 患者様の移動が困難な医療施設や 介護施設で重宝されるコンパクトマシン

限られたスペースでケアを行う場合、粉塵対策機能が付いていないコンパクトのフットケアマシンが使用されています。

弊社で取り扱うコンパクトマシンは、小さいながらも、トルクが強く、通常の爪のケアだけでなく、かかとなどの角質ケア、肥厚爪のケアなどハードな作業にも耐えられる仕様となっています。

また、充電式コードレスタイプのコンパクトマシンは、フル充電をしておけば、ほぼ一日近く使用出来るため、セラピストが簡単に移動でき、ケアができます。

弊社では、バキュームタイプ、スプレータイプ、コンパクトタイプ、充電式コードレスタイプすべてのタイプのマシンを取り扱っております。

デモ機の貸出もおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

粉塵  
対策



FOT-01-0006

**SSM  
01**

スプレータイプ  
フットケアマシン

回転数：6,000~40,000 rpm  
サイズ：W245×D133×H190mm  
左右回転：両方向可  
ハンドピース重量：145g (本体 3.5kg)  
付属品  
ACアダプター、メンテナンス工具  
\*オプションで『フットペダル』を装着できます。

- 日本国内での使用に特化したチューニングを施したドイツ製スプレー式フットケアマシンです。
- 基本的な修理は国内で可能。代替機のご用意もございますので安心してお使いいただけます。
- フットケアスクールなどの名入れもいたします。お気軽にお問い合わせください。

名入れ例



FOT-35-0002

充電式コードレス  
フットケアマシン **G3**

回転数：最高 20,000 rpm  
サイズ：W65×D137×H37mm  
左右回転：両方向可  
ハンドピース重量：160g (本体 250g)  
カラーバリエーション：6色 (ホワイト、シャンパンゴールド、シルバー、メタリックピンク、レッド、ブラック)  
付属品  
ハンドピーススタンド、  
キューティクル・プッシャー、  
ミニブラシ、ポーチ、ACコード、アダプター

FOT-35-0003

フットケアマシン **G5**

回転数：最高 28,000 rpm  
サイズ：W117×D147×H89mm  
左右回転：両方向可  
ハンドピース重量：180g (本体 1.4kg)  
ハンドピースホルダー：有

付属品  
ハンドピーススタンド、  
キューティクル・プッシャー、ミニブラシ  
\*オプションで『フットペダル』を装着できます。

